


Piston Nebulizer Padat Mini / Mini Compact Piston Nebulizer

Model: NB60



Product Reg. No.: GB52961338117

- MMAD $\leq 2.6 \mu\text{m}$; Dos Partikel Halus (FPD): 75-80% /
MMAD $\leq 2.6 \mu\text{m}$; Fine Particle Dose (FPD): 75-80%
- Ukuran partikel yang halus dan konsisten untuk rawatan pernafasan /
Consistent fine particle size respiratory treatment
- Botol nebulizer dengan injap boleh laras (VAT) /
Valve Adjustable nebulizer bottle (VAT)
- Teknologi pam Mini /
Mini pump technology
- Bunyi yang rendah dan senyap /
Low noise and quiet
- Bersaiz padat (13.5 x 8.8 x 5.4 cm) /
Compact size (13.5 x 8.8 x 5.4 cm)
- Penyedut mulut dan topeng untuk dewasa dan kanak-kanak /
Mouthpiece and masks for adult and child included
- Bicu penyesuai 12V disediakan /
12V adaptor included



Saiz partikel yang halus: 75-80% /
Fine Particle Size: 75-80%



Botol nebulizer dengan injap boleh laras (VAT) /
Valve Adjustable Nebulizer bottle.



Pam Mini /
Mini Pump



Reka Bentuk Bunyi rendah /
Low Noise Design



Topeng dewasa dan kanak-kanak /
Adult and Child Masks




Pemegang kit nebulizer tersedia bina /
Built-in Nebulizer Kit Holder

Saiz partikel yang terhasil melalui botol VAT ialah sekitar 2.339 μm (MMAD) diuji dengan cascade impactor /
Particle size created by our VAT bottle is around 2.339 μm (MMAD) tested by Cascade Impactor

Prestasi Aerosol diuji dengan 2.5% larutan NaF oleh Cascade Impactor /
Aerosol performance tested with 2.5% NaF solution by Cascade Impactor

Cascade Impactor	
MMAD	FDP
2.339 μm	80.11 %
FPD: Dos Partikel Halus, Peratus saiz partikel kurang daripada 5.0 μm / FPD: Fine particle dose, the percentage of particle size less than 5.0 μm	

Taburan saiz partikel / Particle Size Distribution



Teknologi Injap Boleh Dilaras / Valve Adjustable Technology (VAT)

Teknologi injap boleh dilaras mampu menyampaikan ubatan dengan tahap kelikatan yang berbeza mengikut keadaan dan keperluan pengguna dengan selesa. Teknologi VAT kami membolehkan pengguna menyesuaikan kadar nebulisasi antara 0.08 - 0.20 ml/min pada ukuran saiz partikel yang konsisten tanpa perlu menukar mana-mana bahagian. /

The proprietary adjustable valve is able to deliver medications of different viscosity level according to every user's conditions and needs at ease. Our VA technology allows users to adjust different levels of nebulization rate ranging from 0.08 - 0.20 ml/min at consistent particle size that can be adjusted by the user without exchanging parts.



Injap Tutup /
Valve Closed
Kadar Nebulisasi /
Nebulization Rate:
 $\geq 0.08 \text{ ml/min}$



Injap Buka Sepenuhnya /
Valve Fully Open
Kadar Nebulisasi /
Nebulization Rate:
 $\geq 0.20 \text{ ml/min}$



Pam Mini /
Mini Pump

Pam mini adalah reka bentuk baru untuk nebulizer kecil mudah alih. Selain itu, pam dibuat khusus yang bermaksud ciri-ciri dan fungsi pam boleh ditetapkan dan diselaraskan untuk memenuhi spesifikasi nebulizer. /

The mini pump is a brand new design for small portable nebulizer. Moreover, the pump is tailor-made which means that the pump's characteristics and functionality can be set and adjusted to meet nebulizer specifications.

Rossmax Swiss GmbH
Widnauerstrasse 1, CH-9435
Heerbrugg, Switzerland

CMSB_Epaper_NB60_ver2022